



Lijadoras angulares, Tipo: AGVM26-230



Datos de pedido

Número de pedido	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular 230 mm:

- **Motor PROtector protegido contra el polvo con arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Empuñadura giratoria antivibratorio.**
- **Bloqueo de husillo.**

Motor de **2600 W**. Con **acoplamiento de seguridad** Anti-Kickback B-Guard, tuerca de apriete **FIXTEC** y autoequilibrador.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional. Incluida tuerca de apriete rápido FIXTEC.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	68 mm
Arranque suave	sí
Vibraciones máximas según EN	2,5 m/s ²
Peso	5,8 kg
Consumo de potencia	2600 W
Ø máximo de muela	230 mm
Quality Dress	AGVM26-230GEXProTector

Particularidad	FIXTEC
Particularidad	Autobalance
Particularidad	Interruptor de parada inmediata
Particularidad	Mango giratorio
Bloqueo contra re arranque	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT