



Cabezal de sujeción con ranuras transversales, SK 42, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 9 mm



Datos de pedido

Número de pedido	329912 9
GTIN	2050001071392
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales para material bruto, Ø reducido.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de sujeción	9 mm
Superficie de apriete	Ranuras transversales
Gama de sujeción	8 - 10,5 mm

Dureza	60 HR
perfil	redondo
Longitud L	47 mm
Adaptador	SK 42
Tipo de producto	Cabezal de