



Lijadoras angulares, Tipo: AGV24-230



Datos de pedido

Número de pedido	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular 230 mm:

- **Motor PROtector protegido contra el polvo con arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Empuñadura giratoria antivibratorio.**
- **Bloqueo de husillo.**

Las carcasas reducen las vibraciones hasta un 70 %.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	230 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Profundidad de corte máxima	68 mm
Quality Dress	AGV24-230GProTector
Vibraciones máximas según EN	2,7 m/s ²
Peso	5,5 kg
Particularidad	Autobalance
Consumo de potencia	2400 W

Arranque suave	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT