



Lijadora angular Classic, Tipo: 72210800



Datos de pedido

Número de pedido	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Motor High-Power FEIN con una fuerza de arrastre enorme para un rendimiento de desprendimiento elevado.**
- **Bloqueo de arranque automático después de un corte de corriente.**
- **Empuñadura trasera giratoria en 4 posiciones.**
- **Amoladora angular con husillo roscado M14 (p.ej. para emplear cepillos de copa).**
- **Sin QuickIN y sin sistema de frenado EBS.**

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, juego de sujeción.

Quality Dress: WSG 20-230

Consumo de potencia: 2000 W

Velocidad de giro máxima: 6600 min⁻¹

Ø máximo de muela: 230 mm

Profundidad de corte máxima: 66 mm

Peso: 4,5 kg

Descripción técnica

Quality Dress	WSG 20-230
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²

Ø máximo de muela	230 mm
Profundidad de corte máxima	66 mm
Peso	4,5 kg
Consumo de potencia	2000 W
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Particularidad	M14
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares