



Lijadoras angulares, Tipo: AGV15-125



Datos de pedido

Número de pedido	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular **Milwaukee** con arranque suave, **bloqueo de re arranque** y protección contra sobrecarga. Lijadora angular compacta de 1550 W/125 mm con **regulación electrónica constante**, mango antivibratorio, Kickback-Stop para protección máxima del usuario, cambio de muela sin herramientas **FIXTEC**.

Suministro:

Mango adicional, cubierta protectora, cable de red de 4 m.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	33 mm
Ø máximo de muela	125 mm
Vibraciones máximas según EN	4,7 m/s ²
Arranque suave	sí
Bloqueo contra re arranque	sí
Parada kick back	sí
Quality Dress	AGV15-125XCProTector
Consumo de potencia	1550 W
Peso	2,6 kg

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC
Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT
Cubierta protectora separación para AGV15-125 Tipo GUARD-125	077142 GUARD-125