



Lijadora de banda para tubo, Tipo: 72211351



Datos de pedido

Número de pedido	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda para tubos con una velocidad de corte elevada y una **capacidad abrasiva extremadamente elevada**. Ideal para el **mecanizado de tubos y codos de tubo** - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. **Guiado de la cinta mejorado**. Para tubos de acero inoxidable con Ø de tubo 8–80 mm.

Suministro:

2 manguitos de 10 unidades de 20×815 mm P120/P180, 2 de 10 unidades de 40×815 mm P120/P180, 5 unidades de cintas de vellón de 20×820 mm muy finas, maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: RS 17-70 E

Consumo de potencia: 1200 W

Anchura de cinta: 20 / 40 mm

Longitud de cinta: 815 mm

Ø de tubo mecanizable: 8 - 80 mm

Peso: 4,2 kg

Descripción técnica

Quality Dress	RS 17-70 E
Consumo de potencia	1200 W
Tipo	72211351
Anchura de cinta	20 / 40 mm
Ø de tubo mecanizable	8 - 80 mm
Vibraciones máximas según EN	4 m/s ²
Longitud de cinta	815 mm
Peso	4,2 kg
máxima velocidad de la cinta	22 mm/s
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Lijadora de banda para tubo

Accesorios

Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 120	558010 120
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 180	558010 180
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 40	558010 40
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 60	558010 60
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 80	558010 80
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 120	558011 120
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 180	558011 180
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 40	558011 40

Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 60	558011 60
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 80	558011 80
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 120	558012 120
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 180	558012 180
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 40	558012 40
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 60	558012 60
Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T Tamaño de grano 80	558012 80