

Garant**Portapinzas de sujeción ER, HSK-F 63 ultracorto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	305426 16
GTIN	4045197587633
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Paso perforado (sin tornillo de ajuste).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

Nota:

Sin rosca para el tubo de refrigerante.

Sin RFID/perforación Balluffchip.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Para pinzas de sujeción ER	16

Ø exterior D	28 mm
Adaptador	HSK-F 63 ultracorto
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-6
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308921 8
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	308922 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308920 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308901 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308920 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308920 5
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mmcon obturación	309164
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308921 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308901 1
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308920 1
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309425 2,8

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308921 7
Llave de apriete HiRunER para llave dinamométrica Tipo 16	309749 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308901 10
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm	308922 5
Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
Juego de pinzas portapiezas ER de 6 piezas, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mmcon obturación	309014
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308921 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308901 3
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308906 4
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	308922 8
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	308922 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308920 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308920 3
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308921 4
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308906 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308920 10
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308901 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308920 7
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309425 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308901 8
	308922 7

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm

308901 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm

308901 2

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

308921 10

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm

308920 2

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm

308922 6

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mmcon obturación y boquillas pulverizadoras

309165

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm

308906 3

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm

309425 4,5

Tuerca de apriete ERHigh Speed Para ER 16

309610 16

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm

309160

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1,5 mm

308901 1,5

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm

308906 7

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

308906 10

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm

308922 3

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2,5 mm

308901 2,5

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm

308906 5

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm

308901 4

Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm

309012

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm

308906 9

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm

308906 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308901 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308920 8
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	308922 9
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308921 5
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308921 9