

## Juego de portapinzas de sujeción ER, HSK-A 63, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



### Datos de pedido

Número de pedido	305450 16
GTIN	4045197307941
Clase de artículo	37D

### Descripción

#### Ventaja:

Duración más prolongada gracias a la concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **Seguridad óptima en el proceso gracias a una fuerza de apriete elevada.**
- **Calidad de superficie mejorada (calidad, tolerancias de fabricación estrictas).**
- **Costes de producción reducidos.**

#### Suministro:

Mandril ER (**con tuerca**) n.º 305390, incluye maletín de plástico. Llave de apriete ER n.º 613300 tam. 25, pinzas de sujeción ER n.º 308901

**ER 16** (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.

### Descripción técnica

Para pinzas de sujeción ER	16
Adaptador	HSK-A 63
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 1 mm	308920 1
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308920 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308920 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308920 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308920 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308920 6
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309425 6
Juego de pinzas portapiezas ER de 10 piezas 1-10 mm	309160
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 2 mm	308920 2
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308920 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308920 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308920 3
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Portapinzas de sujeción ER para el tamaño de pinzas de sujeción ER 16	305390 16