

**Cabezal de sujeción blando, SK 42, Ø de taladro de inicio: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329916 30
GTIN	2050001922618
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de taladro de inicio	30 mm
perfil	redondo
Longitud L	47 mm
Adaptador	SK 42

Tipo de producto

Cabezal de sujeción