



Lijadora angular Deadman, Tipo: AGVM26-230



Datos de pedido

Número de pedido	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular 230 mm:

- **Motor PROtector protegido contra el polvo con arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Empuñadura adicional giratoria antivibratoria.**
- **Bloqueo de husillo.**

Versión con interruptor de hombre muerto que desconecta inmediatamente al ser soltado.

Motor de **2600 W**. Con **acoplamiento de seguridad** Anti-Kickback B-Guard y tuerca de apriete **FIXTEC**.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional. Incluida tuerca de apriete rápido FIXTEC.

Descripción técnica

Quality Dress	AGVM26-230GEXProTector
Ø máximo de muela	230 mm
Profundidad de corte máxima	68 mm
Vibraciones máximas según EN	2,5 m/s ²
Consumo de potencia	2600 W
Arranque suave	sí

Bloqueo contra re arranque	sí
Conexión de hombre muerto	sí
Peso	5,8 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Particularidad	Autobalance
Particularidad	FIXTEC
Particularidad	Interruptor de parada inmediata
Particularidad	Mango giratorio
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT
Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC