



Lijadora angular Classic, Tipo: 72211100



Datos de pedido

Número de pedido	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Motor High-Power FEIN con una fuerza de arrastre enorme para un rendimiento de desprendimiento elevado.**
- **Bloqueo de arranque automático después de un corte de corriente.**
- **Empuñadura trasera giratoria en 4 posiciones.**
- **sistema eléctrico de frenado EBS, sin desgaste, detiene la máquina en menos de 3 segundos.**
- **Sistema de sistema de sujeción rápida FEIN QuickIN para cambiar el disco sin herramientas de forma, rápida, fácil y fiable.**

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, juego de sujeción.

Quality Dress: WSB 25-230X

Consumo de potencia: 2500 W

Velocidad de giro máxima: 6600 min⁻¹

Ø máximo de muela: 230 mm

Profundidad de corte máxima: 66 mm

Peso: 5,4 kg

Descripción técnica

Peso	5,4 kg
------	--------

Consumo de potencia	2500 W
Profundidad de corte máxima	66 mm
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Particularidad	QuickIN
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Quality Dress	WSB 25-230X
Ø máximo de muela	230 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares