



Lijadoras angulares, Tipo: AGV17-125



Datos de pedido

Número de pedido	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular **Milwaukee** con arranque suave, **bloqueo de re arranque** y protección contra sobrecarga. Lijadora angular de 1750 W/125 mm con **regulación electrónica de la velocidad de giro**, función anti Kick-Back y arranque suave. **Mango antivibratorio**, cambio de disco rápido sin herramientas. Tuerca de apriete **FIXTEC** incluida.

Suministro:

Mango adicional, cubierta protectora, cable de red de 4 m.

Descripción técnica

Arranque suave	sí
Bloqueo contra re arranque	sí
Vibraciones máximas según EN	9,5 m/s ²
Profundidad de corte máxima	33 mm
Consumo de potencia	1750 W
Peso	2,8 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Parada kick back	sí
Quality Dress	AGV17-125XEProTector

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	2600 - 11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT
Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC