



Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza, DIN 6350, Tipo: 160



Datos de pedido

Número de pedido	313110 160
GTIN	4019208227740
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo con rosca según DIN 800. El plato se fija por delante con tornillos a una brida, y ésta al husillo. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Código de colores para accesorios: Plato de torno Röhmm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores: 5 - 161 mm

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores: 67 - 174 mm

Carrera de sujeción por mordaza S: 6,2 mm

Ø exterior A: 164 mm

Paso E: 42 mm

Altura del plato D: 63 mm

Descripción técnica

Paso E	42 mm
Velocidad de giro máxima	5400 min ⁻¹
Altura del plato D	63 mm
Tipo	160
Peso	9,3 kg
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	67 - 174 mm
Ø exterior A	164 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	5 - 161 mm
Ø de centrado B	145 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	6,2 mm
Llave de cuadrado interior K	10 mm
Norma	DIN 6350
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhmm con barra de cuña y mordazas

Accesorios

313250 160

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 160

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 160

313205 160

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 160

313200 160

Juego bocas de base 3 piezas, dentado recto Para tipo de plato 160

313207 160

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 160

313210 160