



Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 250/6



Datos de pedido

Número de pedido	313130 250/6
GTIN	4019208227849
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Código de colores para accesorios: Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores: 8 - 253 mm

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores: 99 - 261 mm

Carrera de sujeción por mordaza S: 8 mm

Ø exterior A: 256 mm

Paso E: 62 mm

Ø cono de centrado B: 106,375 mm

Descripción técnica

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	99 - 261 mm
Paso E	62 mm
Tamaño de los espárragos	M12
Ø cono de centrado B	106,375 mm
Peso	33 kg
Carrera de sujeción por mordaza S	8 mm
Tipo	250
Asiento cónico corto	6
Velocidad de giro máxima	4200 min ⁻¹
Cantidad de espárragos	4
Ø exterior A	256 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	8 - 253 mm
Llave de cuadrado interior K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250	313250 250
Juego bocas de base 3 piezas, dentado recto Para tipo de plato 250	313207 250
Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 250	313205 250
Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 250	313200 250
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250	313210 250