



Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 250/8



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 313130 250/8 |
| GTIN | 4019208227856 |
| Clase de artículo | 33R |

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Código de colores para accesorios: Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores: 8 - 253 mm

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores: 99 - 261 mm

Carrera de sujeción por mordaza S: 8 mm

Ø exterior A: 256 mm

Paso E: 62 mm

Ø cono de centrado B: 139,719 mm

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 99 - 261 mm |
| Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 8 - 253 mm |
| Ø cono de centrado B | 139,719 mm |
| Tipo | 250 |
| Carrera de sujeción por mordaza S | 8 mm |
| Velocidad de giro máxima | 4200 min ⁻¹ |
| Cantidad de espárragos | 4 |
| Peso | 33 kg |
| Paso E | 62 mm |
| Tamaño de los espárragos | M16 |
| Asiento cónico corto | 8 |
| Ø exterior A | 256 mm |
| Llave de cuadrado interior K | 14 mm |
| Norma | DIN 702-3 |
| Código de colores para accesorios | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas |
| Tipo de producto | Plato de barra de cuña |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250 | 313210 250 |
| Juego bocas de base 3 piezas, dentado recto Para tipo de plato 250 | 313207 250 |
| Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 250 | 313205 250 |
| Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250 | 313250 250 |
| Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 250 | 313200 250 |