



## Platos de torno de barra de cuña con mordazas base y mord. intercamb. duras, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 160/5



### Datos de pedido

Número de pedido	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Clase de artículo	33R

### Descripción

#### Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

#### Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

#### Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

#### Material:

**Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.**

**Suministro:**

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

**Nota:**

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

## Descripción técnica

Carrera de sujeción por mordaza S	6,2 mm
Paso E	42 mm
Ø cono de centrado B	82,563 mm
Ø exterior A	164 mm
Tamaño de los espárragos	M10
Velocidad de giro máxima	5400 min <sup>-1</sup>
Peso	8,7 kg
Cantidad de espárragos	4
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	5 - 161 mm
Tipo	160
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	67 - 174 mm
Asiento cónico corto	5
Llave de cuadrado interior K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

## Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 160	313250 160
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 160	313210 160

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 160

313207 160

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 160

313205 160

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 160

313200 160