



## Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas, Para tipo de plato: 200



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 313300 200    |
| GTIN              | 4019208023694 |
| Clase de artículo | 33R           |

### Descripción

#### Ejecución:

Superficie de apoyo **rectificada, pavonada**.

Sin escalonar, para el mandrinado de  $\varnothing$  de sujeción individualizados. Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar**.

#### Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado **en pocos segundos**, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas.

**De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.**

Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Para atornillar a bocas de base templadas. Para procesos de sujeción de piezas de trabajo de forma irregular o ya mecanizadas que no se deben dañar. Para ello, las garras se acaban de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhmm n.º 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

#### Nota:

Garras intercambiables de aluminio, **a petición**.

### Descripción técnica

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Longitud de alma A               | 20 mm  |
| Longitud L                       | 105 mm   |
| Altura H                         | 40 mm  |
| Para tipo de plato               | 200 mm   |
| Anchura de ranura D              | 10 mm  |
| Distancia entre perforaciones b  | 40 mm  |
| Anchura B                        | 22 mm  |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas   |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
| Tipo de producto                 | Bocas para plato de barra de cuña                  |