



Platos de torno de barra de cuña con mordazas base y mord. intercamb. duras, DIN 702-4, Tipo: 315



Datos de pedido

Número de pedido	313120 315
GTIN	4019208228013
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	3300 min ⁻¹
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	12 - 323 mm
Peso	64 kg
Paso E	87 mm
Altura del plato D	111 mm
Ø de centrado B	300 mm
Tipo	315
Carrera de sujeción por mordaza S	10,2 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	102 - 319 mm
Ø exterior A	322 mm
Llave de cuadrado interior K	17 mm
Norma	DIN 702-4
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 315	313200 315
Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 315	313207 315
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 315	313210 315

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 315

313250 315

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 315

313205 315