



Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 200/5



Datos de pedido

Número de pedido	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Código de colores para accesorios: Plato de torno Röhmm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores: 7 - 207 mm

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores: 71 - 214 mm

Carrera de sujeción por mordaza S: 6,8 mm

Ø exterior A: 206 mm

Paso E: 52 mm

Ø cono de centrado B: 82,563 mm

Descripción técnica

Asiento cónico corto	5
Ø exterior A	206 mm
Paso E	52 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	6,8 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	7 - 207 mm
Velocidad de giro máxima	4600 min ⁻¹
Cantidad de espárragos	4
Tamaño de los espárragos	M10
Ø cono de centrado B	82,563 mm
Peso	16,5 kg
Tipo	200
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	71 - 214 mm
Llave de cuadrado interior K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhmm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200	313250 200
Juego bocas de base 3 piezas, dentado recto Para tipo de plato 200	313207 200
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200	313210 200
Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 200	313200 200
Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 200	313205 200