



Platos de torno de barra de cuña con mordazas base y mord. intercamb. duras, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 315/8



Datos de pedido

Número de pedido	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Descripción técnica

Peso	60 kg
Ø cono de centrado B	139,719 mm
Asiento cónico corto	8
Tamaño de los espárragos	M16
Velocidad de giro máxima	3300 min ⁻¹
Cantidad de espárragos	4
Paso E	87 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	12 - 323 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	102 - 319 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	10,2 mm
Ø exterior A	322 mm
Tipo	315
Llave de cuadrado interior K	17 mm
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 315

313200 315

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 315

313250 315

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 315

313205 315

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 315

313207 315

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 315

313210 315