

Garant

**Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración,
HSK-F 63 A = 100, Ø de mandril d1: 40mm**



Datos de pedido

Número de pedido	306563 40
GTIN	4045197587893
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	40 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	40
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40

Longitud cono portafresas L ₄	27 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	88 mm
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	HSK-F 63 A = 100
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Tubo refrigerante HSK Para HSK 40	309880 40
Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 40	309890 40
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 40 mm	309860 40
Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40