

**Garant****Cono combinado portafresas, HSK-F 63 corto, Ø de mandril d1: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	306121 27
GTIN	4045197587770
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

**Aplicación:**

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

**Suministro:**

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

**Partes opcionales:**

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.º 309861.

**Nota:**

Sin rosca para el tubo de refrigerante.

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

**Descripción técnica**

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	33 mm
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	27
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	27
Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm
Longitud cono portafresas L <sub>3</sub> con anillo de arrastre	21 mm

Ø exterior D	48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	27 mm
Adaptador	HSK-F 63 corto
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

## Accesorios

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 27 mm	309860 27
Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 27 mm	309870 27
Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm	309840 27