

**FAHRION®**  
FAHRION® WERKZEUGE

## Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 16, Ø de sujeción nominal d: 2,8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Clase de artículo	34F

### Descripción

**Ejecución:**

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

**Aplicación:**

Para roscado en centros de fresado y torneado.

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Nota:**

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	2,8 mm
Adaptador	ET 16
Norma	Norma de fábrica
Tipo	4033 E
Ø exterior D	17 mm
Longitud total L	27 mm

Extensión axial	7 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza