

FAHRION®
PRAZISION

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 40, Ø de sujeción nominal d: 14 mm



Datos de pedido

Número de pedido	309434 14
GTIN	2050001704207
Clase de artículo	34F

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para :

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

Norma: Norma de fábrica

Tipo: 4717 E

Ø exterior D: 41 mm

Longitud total L: 54 mm

Extensión axial: 13 mm

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	14 mm
Adaptador	ET 40

Norma	Norma de fábrica
Tipo	4717 E
Ø exterior D	41 mm
Longitud total L	54 mm
Extensión axial	13 mm