

**FAHRION®**  
FAHRION® WERKZEUGE**Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 25, Ø de sujeción nominal d: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309430 7
GTIN	2050001704030
Clase de artículo	34F

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

**Aplicación:**

Para roscado en centros de fresado y torneado.

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Nota:**

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

**Descripción técnica**

Ø de sujeción nominal d	7 mm
Adaptador	ET 25
Norma	Norma de fábrica
Tipo	4285 E
Ø exterior D	26 mm
Longitud total L	34 mm

Extensión axial	8 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza