

**FAHRION®**  
FAHRION® WERKZEUGE

## Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 16, Ø de sujeción nominal d: 6mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309425 6      |
| GTIN              | 2050001703958 |
| Clase de artículo | 34F           |

### Descripción

**Ejecución:**

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

**Aplicación:**

Para roscado en centros de fresado y torneado.

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Nota:**

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

### Descripción técnica

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ø de sujeción nominal d | 6 mm             |
| Adaptador               | ET 16            |
| Norma                   | Norma de fábrica |
| Tipo                    | 4033 E           |
| Ø exterior D            | 17 mm            |
| Longitud total L        | 27 mm            |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Extensión axial  | 7 mm             |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |