

# AEG

## Amoladora excéntrica, Tipo: EX150ES



### Datos de pedido

Número de pedido	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

- Lijadora excéntrica de alto rendimiento, con motor de 440 W.
- Preselección electrónica de la velocidad de giro. Cambio del papel abrasivo por sistema de fijación con cierre por adherencia.
- Preselección de circuito oscilante doble 3,2 mm / 6,4 mm.
- Aspiración de polvo integrada mediante plato lijador universal con 6 perforaciones. Conexión para sistema de aspiración externo.

#### Suministro:

Incluido plato lijador excéntrico de Ø 150 mm, empuñadura adicional, hoja abrasiva, bolsa para el polvo, adaptador de aspiración.

#### Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.º 567775, con 15 taladros, artículo n.º 567558 y ABRANET, artículo n.º 567800.

### Descripción técnica

Ø de plato lijador	150 mm
Carrera de circuito oscilante	3,2 / 6,4 mm
Vibraciones máximas según EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Quality Dress	EX150ES

Peso	2,8 kg
Consumo de potencia	440 W
Número de oscilaciones	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

## Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 240	567800 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 80	567800 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400
Plato lijador de recambio para EX150E / EX150ES adecuado para EX150	077329 EX150
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 320	567800 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80	567775 80
Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET® Tamaño de grano 400	567800 400
	567775 120

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel  
(A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel  
(A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60

567775 60

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel  
(A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180

567775 180

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel  
(A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240

567775 240

Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET®  
Tamaño de grano 180

567800 180

Muela abrasiva con Cierre por adherenciaABRANET®  
Tamaño de grano 120

567800 120