

**Cabezal de sujeción blando, SK 52, Ø de taladro de inicio: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329926 30
GTIN	2050001922649
Clase de artículo	33H

**Descripción****Ejecución:**

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.

**Aplicación:**

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

**Nota:**

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

**Descripción técnica**

Ø de taladro de inicio	30 mm
Dureza	60 HR
Longitud L	46 mm
Adaptador	SK 52

Tipo de producto

Cabezal de sujeción