



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 250



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 313460 250 |
| GTIN | 4019208193502 |
| Clase de artículo | 32R |

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para :

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 50 mm

Altura H: 50 mm

Distancia entre agujeros a: 20 mm

Distancia entre perforaciones b: 28 mm

Anchura de ranura D: 21 mm

Descripción técnica

| | |
|-----------|-------|
| Anchura B | 50 mm |
|-----------|-------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Longitud L | 120 mm |
| para rosca DIN 912 | M16 |
| Distancia entre perforaciones b | 28 mm |
| Anchura de ranura D | 21 mm |
| Distancia entre agujeros a | 20 mm |
| Altura H | 50 mm |
| Para tipo de plato | 250 mm |
| Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |