

HELICOIL® Plus
made by **BOLLHOFF****Juego reparación para roscas DIN 8140, Rosca M (xAltura de paso): M8****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 082800 M8 |
| GTIN | 4250361200083 |
| Clase de artículo | 04D |

Descripción**Ejecución:**

Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una **alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca** en tolerancias estrechas, **alta calidad de superficie**, así como elevada **resistencia a la corrosión y al calor**. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca **duraderas** de máxima calidad **para todas las cargas de servicio** (estáticas, dinámicas) con una **transmisión de fuerza ideal**. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Juego de reparación completo para 1 tamaño de rosca métrica en maletín de plástico.

Aplicación:

Para la **reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas** y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Suministro:

- **1 macho para roscar a mano HSS.**
- **1 husillo de montaje.**
- **1 maletín de plástico L x Anch x Alt 180 x 165 x 45 mm (hasta tamaño M8) o 245 x 225 x 50 mm (a partir de tamaño M10).**
- **20 (hasta tamaño M6) y 10 (a partir de tamaño M8) insertos roscados de paso libre de acero fino en cada longitud (1D / 1,5D / 2D).**

1 broca espiral.

1 útil para romper espigas.

Nota:

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º 133550 y n.º 138200.

- **Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.**
- **Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø de agujero para roscar | 8,4 mm |
| Rosca M | M8 |
| Número insertos roscados | 30 |
| Tipo de producto | Reparación de roscas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Macho para roscar a máquina 6H Rosca M (×Altura de paso) M8 | 082807 M8 |
| Macho para roscar a mano repuesto 6H Rosca M (×Altura de paso) M8 | 082805 M8 |