

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313520 17
GTIN	4019208193632
Clase de artículo	33R

**Descripción****Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

**Idóneo para:**

Todos los **platos de sujeción automática corrientes** de las **marcas** Schunk, Forkardt, Röhmi y SMW (con dentado de punta).

**Idóneo para:**

Röhmi: KFD 160-200

**Suministro:**

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

**Nota:**

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

**Descripción técnica**

Altura H	21,7 mm
Par de apriete máximo	70 Nm
Anchura de ranura D	17 mm

Rosca G	M12
Altura de escalonado h	9,5 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera