

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinzas portapiezas OZ para cono, 2 # 25 mm, Ø de sujeción nominal d: 10mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309550 10 |
| GTIN | 2050001704559 |
| Clase de artículo | 39Y |

Descripción**Ejecución:**

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona una profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. **Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm.** Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

- **Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.**
- **Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.**
- **Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.**
- **Vida útil de la herramienta más elevada.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø de sujeción nominal d | 10 mm |
| Para plato | 2 - 25 mm |
| Atributo del nombre de producto | 2 # 25 mm |
| Norma | ISO 10897 |

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo | 462 E |
| Ø exterior D | 35,05 mm |
| Longitud total L | 52 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |