

**Garant**
**Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión, HSK-F 63, MK interior: 3**

**Datos de pedido**

Número de pedido	306935 3
GTIN	4045197587923
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 140 mm

Ø exterior D: 40 mm

**Descripción técnica**

Cono Morse interior	3
Longitud de voladizo medida A	140 mm
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	HSK-F 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	F

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 8 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Adaptador de asiento