

Garant
Cono para fresas portaplacas, HSK-A 100 A = 100, Ø de mandril d1: 50mm


Datos de pedido

Número de pedido	306678 50
GTIN	4045197290458
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de mandril d ₁	50 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	50
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	50
Longitud cono portafresas L ₄	30 mm

Ø exterior D	120 mm
Ø de sujeción D ₁	50 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 100
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 50	309890 50
Tubo refrigerante HSK Para HSK 50	309880 50
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm	309860 50