

Garant**Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración,
HSK-A 100 corto, Ø de mandril d1: 27mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 306675 27 |
| GTIN | 4045197290366 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

| | |
|---|-------|
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 27 |
| Llave especial adecuada n.º 309840 | 27 |
| Longitud de voladizo medida A | 50 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Longitud cono portafresas L ₄ | 21 mm |
| Ø de mandril d ₁ | 27 mm |
| Ø exterior D | 60 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 27 mm |
| Adaptador | HSK-A 100 corto |
| Norma asiento | DIN 69882-3 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 27 mm | 309860 27 |
| Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm | 309840 27 |