

**Garant****Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión, HSK-A 63, MK interior: 3****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 306930 3      |
| GTIN              | 4045197290533 |
| Clase de artículo | 31A           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 140 mm

Ø exterior D: 40 mm

**Descripción técnica**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Cono Morse interior           | 3           |
| Longitud de voladizo medida A | 140 mm      |
| Ø exterior D                  | 40 mm       |
| Adaptador                     | HSK-A 63    |
| Norma asiento                 | DIN 69893   |
| Norma asiento                 | ISO 12164-1 |
| Forma                         | A           |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm  |
| Precisión de concentricidad                         | $\leq 8 \mu\text{m}$ |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HSC                  |
| Tipo de producto                                    | Adaptador de asiento |