

**Garant**
**Casquillo reductor para vástago CM con rosca de apriete, HSK-A 63, MK interior: 1**

**Datos de pedido**

Número de pedido	306750 1
GTIN	4045197505101
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 100 mm

Ø exterior D: 25 mm

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Cono Morse interior	1
Ø exterior D	25 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 8 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Adaptador de asiento