


**Garant****Tuerca tensora ER para cojinete de deslizamiento, Para ER: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	309612 32
GTIN	4045197645692
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Con cojinete de deslizamiento; en consecuencia, menor coeficiente de fricción y mayor fuerza de sujeción. **Con ranuras.**

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Partes opcionales:**

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

**Nota:**

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

**Descripción técnica**

Rosca	M40 × 1,5
Para ER	32 mm

Longitud total L	23 mm
Par de apriete máximo	180 Nm
Ø exterior D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete