



## Tuerca de apriete ER, Para ER: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	309580 40
GTIN	4045197151971
Clase de artículo	32Z

### Descripción

#### Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada. **Con ranuras.**

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

#### Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

#### Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

### Descripción técnica

Longitud total L	26 mm
Para ER	40 mm
Rosca	M50X1,5
Par de apriete máximo	240 Nm

Ø exterior D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete

## Accesorios

Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 40	309700 40
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40