



## Tuerca de apriete ER para discos de obturación, Para ER: 16



### Datos de pedido

Número de pedido	309615 16
GTIN	7640128492160
Clase de artículo	39Z

### Descripción

#### Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y **una fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con hexágono SW 25.**

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

#### Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

### Descripción técnica

Longitud total L	22,5 mm
------------------	---------

Rosca	M22×1,5
Par de apriete máximo	80 Nm
Para ER	16 mm
Ø exterior D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete