



## Tuerca de apriete ER para discos de obturación, Para ER: 32



### Datos de pedido

Número de pedido	309615 32
GTIN	7640128492191
Clase de artículo	39Z

### Descripción

#### Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y **una fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con ranuras.**

#### Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

#### Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

### Descripción técnica

Par de apriete máximo	180 Nm
-----------------------	--------

Para ER	32 mm
Longitud total L	27,5 mm
Rosca	M40X1,5
Ø exterior D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete