



Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas, Para tipo de plato: 100 mm



Datos de pedido

Número de pedido	314500 100
GTIN	4019208034591
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para :

Plato de torno de cuatro mordazas n.º 312000; 312500; 312700.

Nota:

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

Garras intercambiables de aluminio, **a petición.**

Adecuado para el código de color: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Longitud L: 53 mm

Altura H: 30 mm

Anchura de ranura D: 7,96 mm

Distancia entre perforaciones b: 24 mm

Longitud de alma A: 9,49 mm

Descripción técnica

Anchura de ranura D	7,96 mm
---------------------	---------

Distancia entre perforaciones b	24 mm
Altura H	30 mm
Para tipo de plato	100 mm
Longitud de alma A	9,49 mm
Longitud L	53 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Mordazas para plato plano espiral