



## Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas, Para tipo de plato: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	314400 125
GTIN	4019208034546
Clase de artículo	33R

### Descripción

**Ejecución:**

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

**Aplicación:**

Para atornillar a bocas de base templadas.

**Material:**

16 MnCr5.

**Idóneo para:**

**Plato de torno de tres mordazas n.º 310505; 310655; 310705.**

**Nota:**

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

### Descripción técnica

Longitud de alma A	12,67 mm
Longitud L	62 mm
Para tipo de plato	125 mm
Altura H	38 mm
Anchura de ranura D	7,96 mm

Distancia entre perforaciones b	32 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Mordazas para plato plano espiral