



## Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas, Para tipo de plato: 200 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	314500 200
GTIN	4019208035512
Clase de artículo	36R

### Descripción

#### Ejecución:

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

#### Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

#### Material:

16 MnCr5.

#### Idóneo para :

**Plato de torno de cuatro mordazas n.º 312000; 312500; 312700.**

#### Nota:

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

Garras intercambiables de aluminio, **a petición.**

Adecuado para el código de color: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Longitud L: 87 mm

Altura H: 43 mm

Anchura de ranura D: 7,96 mm

Distancia entre perforaciones b: 44,45 mm

Longitud de alma A: 12,67 mm

### Descripción técnica

Distancia entre perforaciones b	44,45 mm
---------------------------------	----------

Anchura de ranura D	7,96 mm
Longitud de alma A	12,67 mm
Longitud L	87 mm
Para tipo de plato	200 mm
Altura H	43 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Mordazas para plato plano espiral