



Juego de bocas intercambiables, 4 piezas, blandas, Para tipo de plato: 350 mm



Datos de pedido

Número de pedido	314500 350
GTIN	4019208034331
Clase de artículo	36R

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para :

Plato de torno de cuatro mordazas n.º 312000; 312500; 312700.

Nota:

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

Garras intercambiables de aluminio, **a petición.**

Adecuado para el código de color: Plato de torno planoespiral Röhmi y mordazas

Longitud L: 137 mm

Altura H: 63 mm

Anchura de ranura D: 12,72 mm

Distancia entre perforaciones b: 76,2 mm

Longitud de alma A: 19,02 mm

también adecuado para tipo de plato: 400 mm

Descripción técnica

Longitud L	137 mm
Altura H	63 mm
Distancia entre perforaciones b	76,2 mm
Para tipo de plato	350 mm
también adecuado para tipo de plato	400 mm
Longitud de alma A	19,02 mm
Anchura de ranura D	12,72 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Mordazas para plato plano espiral