



Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas, Para tipo de plato: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	314400 200
GTIN	4019208035499
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.º 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

Descripción técnica

Para tipo de plato	200 mm
Anchura de ranura D	7,96 mm
Altura H	43 mm
Longitud L	87 mm
Longitud de alma A	12,67 mm

Distancia entre perforaciones b	44,45 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto	Mordazas para plato plano espiral