



Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas, Para tipo de plato: 350mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 314400 350 |
| GTIN | 4019208034577 |
| Clase de artículo | 33R |

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

Aplicación:

Para atornillar a bocas de base templadas.

Material:

16 MnCr5.

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.º 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|----------|
| también adecuado para tipo de plato | 400 mm |
| Para tipo de plato | 350 mm |
| Longitud L | 137 mm |
| Altura H | 63 mm |
| Longitud de alma A | 19,02 mm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Distancia entre perforaciones b | 76,2 mm |
| Anchura de ranura D | 12,72 mm |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas |
| Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |