



## Cono de expansión hidráulica corto, delgado, HSK-A 63, Ø de sujeción D1: 25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	307508 25
GTIN	2050001653338
Clase de artículo	33W

### Descripción

#### Ejecución:

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

#### Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

#### Partes opcionales:

Conos reductores n.º 302135 – 302187, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

#### Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

### Descripción técnica

L <sub>2</sub>	61 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	57 mm
Rosca M	M16×1
Longitud de voladizo medida A	120 mm

L <sub>3</sub>	62 mm
Ø exterior D	53 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

## Accesorios

Limpiador cilíndricoPlástico Ø espiga 25 mm

343720 25