



Cono de expansión hidráulica corto, delgado, HSK-F 63, Ø de sujeción D1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	307518 16
GTIN	
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Casquillos intermedios n.º 302135 – 302180, limpiador cilíndrico n.º 343720.

WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descripción técnica

L ₃	45 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Rosca M	M12×1

Ø exterior D	50 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	HSK-F 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-7
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	F
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Limpiador cilíndricoPlástico Ø espiga 16 mm	343720 16
---	-----------