

Garant**Tuerca de apriete ER-Mini, Para ER: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	309650 8
GTIN	4045197644855
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

· **Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descripción técnica

Para ER	8 mm
Longitud total L	11 mm
Par de apriete máximo	12 Nm
Rosca	M10×0,75
Ø exterior D	12 mm
Norma	DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC

Tipo de producto

Tuerca de apriete